

## Productinformatie

# 83 20 020

## Pijptang 45°

DIN 5234

- Zweedse vorm
- 45° gebogen kop
- Tegen de draairichting in geplaatste tanden
- Tand extra inductief gehard
- Dubbele T-profielgreep
- Tegen verlies gewaarborgde stelmoer
- Rood poedergelakt, bekken glad geslepen
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



### Algemeen

Artikel-nr.	83 20 020
EAN	4003773014232
Tang	rood poedergecoat
gewicht	2.596 g
Afmetingen	570 x 72 x 28 mm
Norm	DIN 5234
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Spanwijdte	70 mm
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 2 3/4 inch
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 70 mm
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	70 mm
Binnendiameter inch	Ø 2 inch

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

