

Información sobre productos

86 03 400

Tenaza llave XL

Alicate y llave en una sola herramienta



- La única herramienta de montaje ahora también con 400 mm de longitud.
- Para anchos de llave de hasta 85 mm / 3 3/8".
- Muy adecuada también para agarrar, sujetar, prensar y doblar piezas a mecanizar
- Adaptación optimizada a la pieza con una posición ergonómica del mango
- Recepción segura del perno de articulación: imposible desajustar involuntariamente
- La fuerza ejercida en los mangos se multiplica por 10 en las mordazas, gran capacidad de sujeción
- Herramienta ajustable para atornillar
- Sustituye a varias llaves fijas grandes y costosas con capacidad de boca de hasta 85 mm o 3 3/8"
- Agarre perfecto gracias a las mordazas paralelas; su diseño permite adaptarla a todos los anchos de boca hasta el máximo especificado
- Mordazas lisas, para un montaje cuidadoso de racores de latón de alta calidad, fundición roja o acero inoxidable
- Ajuste perfecto a las caras de las tuercas evitando que estas se redondeen
- El accionamiento entre las mordazas posibilita el ajuste y la liberación rápida de uniones roscadas gracias al efecto carraca
- Ajuste automático mediante pulsación de botón directamente en la pieza de trabajo
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite



Información general

Núm. de artículo	86 03 400
EAN	4003773077312
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	1.460 g
Dimensiones	400 x 81 x 23 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Grosor de boca (articulación) (B2)	16,0 mm
Joint Thickness (B3)	20,0 mm
Tip Thickness (B1)	12,5 mm
Posiciones de ajuste	25
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	Ø 3 3/8 pulgadas
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	85 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

