

## Productinformatie

# 92 21 04

## Mini-precisie-pincet



- Voor bijzonder veeleisend, fijn werk: zeer corrosiebestendig en taai
- Handgemaakt: met gepolijste randen en een uitstekend mat, krasvrij en spiegelvrij oppervlak
- Voor de elektronicabranche, horlogemakers, juweliers en laboratoria voor biologische en medische toepassingen in matig agressieve chemische omgevingen
- Hoogwaardig premium roestvrij staal: hoge temperatuurbestendigheid en uitstekende corrosiebestendigheid tegen de meeste chemicaliën, zouten en zuren
- Ideaal voor werken in kleine ruimtes, onder de microscoop en voor precisiewerk op korte afstand
- Uitermate geschikt voor het hanteren van monsters, microscopievoorbereiding, sortering, precisieproductie, elektronische assemblage, nabewerking en reparatie
- Premium roestvrij staal

### Algemeen

Artikel-nr.	92 21 04
	0C9.SA.0
EAN	4003773087526
Materiaal	premium roestvrij staal
Grijpvlakken	gladde grijpvlakken
gewicht	9 g
Afmetingen	90 x 8 x 10 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Oppervlak	gematteerd
Uitvoering	rechte
Puntbreedte (A)	0,09 mm
Puntbreedte (B)	0,15 mm
Uitvoering pincetpunt	naaldspits
Corrosiebestendig	ja
ESD-getest	nee
VDE-gekeurd	nee
Branches	Industrie Elektronika
Magnetisch	niet-magnetiseerbaar (80%)

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen