

Termékinformációk

95 62 190

Drótkötél olló

Kovácsolt



- Két présprofilal bowden-huzal külső burkolatának véglezárójához és bowden-huzal véghüvelyéhez
- Kényelmes munka a kézre álló, karcsú kivitel és a belső nyitórugó következtében
- Csavarozott csukló a pontos késvezetés érdekében, utánállítható
- Nagy áttétel az erőkímélő munka érdekében
- Vágóél-keménység kb. 64 HRC
- Nagy teljesítményű króm-vanádium acél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett

MM

Általános


| | |
|-----------|----------------------------|
| Cikkszám | 95 62 190 |
| EAN | 4003773071976 |
| Fej | barnított |
| Fogantyúk | többkomponensű burkolattal |
| Súly | 314 g |
| Méret | 190 x 60 x 20 mm |
| | |
| | |

Műszaki jellemzők

| | |
|---|----------|
| Zongorahúr vágási méret (átmérő) | Ø 2,5 mm |
| Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél (átmérő) | Ø 7,0 mm |
| Drótkötél vágási méret (átmérő) | Ø 5,0 mm |
| Középkemény huzal vágási méret (átmérő) | Ø 4,0 mm |
| AWG | 8 |

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk





Belső nyitórugó