

Artikelnummer:
28733

EAN-Nummer:
4000870287330



Name
LED Fil Plant R80 E27 6,5W 230V

Hersteller
Paulmann

Leuchtmitteldaten

Quecksilbergehalt <	0 mg
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom	0,2 s
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom	0,2 s
Zündzeit <	0,2 s
Leistungsfaktor	0,55
Nennlichtstrom	200 lm
Schaltzyklen vorzeitiger Ausfall >=	50000
Bestückung	6,5 W
Ausstrahlwinkel	60 °
Energieverbrauch	7 kWh_1000h
Lampenlichtstromerhalt 6.000h	85 %
Lichtstromwinkel	90 °
Sockel/Fassung	E27
Farbwiedergabeindex	> 30 Ra



LED

Kaufmännische Daten II

Verpackungseinheit SAP	1
Verpackungsmaße BxHxL	8.3 x 12.1 x 8.4 cm
Zolltarifnummer	85395200000
Ursprungsland	CN

Kaufmännische Daten

VPE pro Masterkarton	1
SB Artikel	SB-Verpackung

Technische Daten

Farbtemperatur Bereich	1.300 K
Lebensdauer	15.000 h
Spannung	230 V
Gewicht netto	40 g
Stromstärke	55 mA
Bestückung	6,5 W
Energieverbrauch	7 kWh_1000h
Gewicht brutto	70 g
Dimmbar	Nein
Bauform	Reflektor
Anzahl Brennstellen	nv

Abmessungen

Höhe	116 mm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	116 x x mm
Durchmesser	80 mm

Texte

Katalogname	R80
-------------	-----

Paulmann
28733

Dieser Artikel ist nicht im Anwendungsbereich der EU-Verordnung 2019/2015.

This article is outside the scope of the EU Regulation 2019/2015.