

Stysteemcontainer

legen conform DIN 6628/6629,
inhoud 110 l, romp van staal met
corrosiebeschermdende zinklaag,
hoogte x Ø boven/onder 915 x 476 /
385 mm, met 2 handgrepen, niet-
brandbaar



Artikelnummer: 101123

Stysteemcontainer

Stysteemcontainer




- legen conform DIN 6628/6629
- inhoud 110 l
- romp van staal met corrosiebeschermdende zinklaag
- hoogte x Ø boven/onder 915 x 476 / 385 mm
- met scharnierdeksel
- deksel van staal met corrosiebeschermdende zinklaag
- met 2 handgrepen
- niet-brandbaar
- conform DIN 4102 of DIN EN 13501-1

Technische details

verwijdermiddel	Container	oppervlak romp	verzinkt
plaats van toepassing	buiten	brandveiligheid	niet-brandbaar
opstelling	legbord	vorm	rond
inhoud	110 l	greep	handgreep
hoogte	915 mm	grepen	2 stuks
diameter boven	476 mm	materiaal deksel	staal
diameter onder	385 mm	oppervlak deksel	verzinkt
plafond	ja	norm	DIN 4102 // DIN EN 13501-1

type deksel	scharnierdeksel	minimumlengte	1
materiaal romp	staal	gewicht	17 kg

Dit past ook bij ...

147358		krachtige reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
503898		Staannde asbak, hoogte x diameter 730 x 400 mm, van staal, romp verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7024 grafietgrijs, zandlopermodel
527154		Straatbezem, Werkbreedte 600 mm, voor alle soorten vuil op een ruwe ondergrond