


bott **ladekast** **cubio**

hoogte x breedte x diepte 700 x 800 x 525 mm, 5 lade(n), met lade voor normale belastingen, afsluitbaar met 5-punts sluitsysteem, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL3004 purperrood

Artikelnummer: 125343



bott Ladekast cubio

Stationair












ladekast










- hoogte x breedte x diepte 700 x 800 x 525 mm
- 5 lade(n)
- laden hoogte 2x75 mm/1x100 mm/1x150 mm/1x200 mm
- constructie van plaatstaal
- met greeplijst
- draagvermogen per lade 75 kg
- met lade voor normale belastingen
- laden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 100 %
- met Uittrekbeveiliging per lade
- afsluitbaar met 5-punts sluitsysteem
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL3004 purperrood

Technische details

meubeltype	kast	uittrekrail lade	kogelgelagerd
type kast	ladekast	uittrekbare lade	100 %
materiaal	plaatstaal	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
hoogte	700 mm	kleur voorkant	purperrood // RAL3004
breedte	800 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
diepte	525 mm	oppervlak front	m. poedercoating
laden aantal	5 stuks	uittrekblokkering	Uittrekbeveiliging per lade
laden aantal x hoogte	2x75 mm/1x100 mm/1x150 mm/1x200 mm	soort uittrekking	lade voor normale belastingen
fronthoogte 75 mm	2 stuks	afsluitbaar	ja
fronthoogte 100 mm	1 stuks	sluitsysteem	5-punts sluitsysteem
fronthoogte 150 mm	1 stuks	scheidingswand	nee
fronthoogte 200 mm	1 stuks	greep	greeplijst
draagvermogen lade	75 kg	verrijdbaar	nee
kast uitrusting	lades	gewicht	72,4 kg

Gerelateerde Producten

125770		reservesleutel, voor ladekast, van messing (glansvernikkeld)
125771		reservesleutel, voor ladekast, van messing (glansvernikkeld)
125772		5-punts sluitsysteem, voor ladekast
125774		elke lade afzonderlijk afsluitbaar, voor ladekast
125777		oplegelement kast, met afrolrand aan 4 zijden, hoogte x breedte x diepte 15 x 800 x 525 mm
126253		gereedschapshouder, passend voor 13 delen, hoogte x breedte x diepte 37 x 150 x 37 mm, van kunststof/aluminium in zwart
126254		gereedschapshouder, passend voor 5 delen, hoogte x breedte x diepte 37 x 300 x 30 mm, van kunststof/aluminium in zwart
126255		opleghoek, hoogte x breedte x diepte 60 x 80 x 20 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126256		etiketlijst, voor ladekast
126258		freeshouder, diameter 10 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126259		freeshouder, diameter 13 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs

126260		freeshouder, diameter 16 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126261		freeshouder, diameter 22 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126262		freeshouder, diameter 27 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126263		freeshouder, diameter 32 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126264		freeshouder, diameter 40 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126265		freeshouder, diameter 50 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126275		antislipmat, hoogte x breedte x diepte 2,5 x 675 x 400 mm, voor kast breedte x diepte 800 x 525 mm
126281		schuimstofelement, passend voor laden BxD 800 x 525 mm, hoogte x breedte x diepte 27 x 675 x 400 mm, voor handmatig op maat snijden, van polyethyleen in antraciet/rood
126295		bak, 12 bakken (2 x B 70 mm, 6 x B 45 mm, 4 x B 33 mm) + 24 bakwanden, hoogte x breedte x diepte 28 x 800 x 525 mm