


## **bott** **roldeurkast** **cubio**

hoogte x breedte x diepte 2000 x 1050 x 650 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met cilinderslot, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

**Artikelnummer: 125867**



## **bott** **Systeemkast met rolluiken cubio**

roldeurkast










- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1050 x 650 mm
- stalen/kunststof constructie
- gelaste plaatstaalconstructie
- roldeur
- 4 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 160 kg
- uitrusting: legborden
- met verzonken greep
- afsluitbaar met cilinderslot
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag









## Technische details

meubeltype	kast	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
type kast	werkplaatskast	oppervlak romp	m. poedercoating
type deur	roldeur	oppervlak front	m. poedercoating
hoogte	2000 mm	sluitsysteem	cilinderslot
breedte	1050 mm	materiaal	plaatstaal
diepte	650 mm	oppervlak legbord	verzinkt
kast uitrusting	legborden	scheidingswand	nee
legborden / schappen aantal	4 stuks	afsluitbaar	ja
legbord-/niveautype	Stalen bodem	greep	verzonken greep
draagvermogen legbord	160 kg	verrijdbaar	nee
elektrisch geleidend	nee	gewicht	123,2 kg
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035		

## Gerelateerde Producten

125787		oplegelement kast, met afrolrand aan 4 zijden, hoogte x breedte x diepte 15 x 1050 x 650 mm
125792		uittrekbaar legbord voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 50 x 1050 x 650 mm, voor een vaklast van 100 kg, met lade voor normale belastingen, van staal in RAL7035 lichtgrijs
125795		uittrekbaar legbord voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 75 x 1050 x 650 mm, voor een vaklast van 200 kg, met lade voor zware lasten, van staal in RAL7035 lichtgrijs
126035		achterwandpaneel, met sleuven, hoogte x breedte 350 x 1050 mm, van staal in RAL7035 lichtgrijs
126036		achterwandpaneel, met geperforeerd, hoogte x breedte 350 x 1050 mm, van staal in RAL7035 lichtgrijs
126037		achterwandpaneel, met sleuven, hoogte x breedte 400 x 1050 mm, van staal in RAL7035 lichtgrijs
126038		achterwandpaneel, met geperforeerd, hoogte x breedte 400 x 1050 mm, van staal in RAL7035 lichtgrijs
126039		achterwandpaneel, met geperforeerd, hoogte x breedte 450 x 1050 mm, van staal in RAL7035 lichtgrijs
126057		Stalen bodem voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 25 x 1050 x 650 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

126065		Stalen bodem voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 25 x 1050 x 650 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
126069		kledingstang, met 6 haak, breedte x diepte 1050 x 650 mm, van aluminium geëloxeerd
126082		inlegbodem voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 64 x 1050 x 650 mm, van staal in RAL7035 lichtgrijs
126091		lade voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 125 x 1050 x 650 mm, lade voor normale belastingen, in RAL7035 lichtgrijs
126092		lade voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 175 x 1050 x 650 mm, lade voor normale belastingen, in RAL7035 lichtgrijs
126098		binnenlade voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 125 x 1050 x 650 mm, lade voor zware lasten, in RAL7035 lichtgrijs
126099		binnenlade voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 175 x 1050 x 650 mm, lade voor zware lasten, in RAL7035 lichtgrijs
126244		onderrijdsokkel voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 100 x 1050 x 650 mm
126267		antislipmat, hoogte x breedte x diepte 2,5 x 925 x 525 mm, voor kast breedte x diepte 1050 x 650 mm