


## handendroger

bediening per infraroodsensor,  
hoogte x breedte x diepte 216 x 275  
x 100 mm, vermogen 250 - 1000 W,  
van RVS geborsteld

Artikelnummer: 142214



## Handendroger

### Serie B

handendroger

- voor openbare, vaak bezochte, vandalismegevoelige bereiken
- bediening per infraroodsensor
- hoogte x breedte x diepte 216 x 275 x 100 mm
- drogingsduur 15 sec
- vermogen 250 - 1000 W
- van RVS geborsteld



## Technische details

inrichting kleedruimte	dispenser	droogtijd	15 sec
houdertype	handendroger	vermogen	250-1000 W
gebruikersfrequentie	hoog	materiaal behuizing	RVS
toepassingsgebied	openbare, vaak bezochte, vandalismegevoelige bereiken	oppervlak behuizing	geborsteld
bediening	infraroodsensor	kleur uitvoering	RVS
hoogte	216 mm	WEEE-registratienummer	DE55977853
breedte	275 mm	WEEE-apparaatsort	klein apparaat cat. 5

diepte 100 mm

gewicht 3,3 kg