


handendroger

bediening per infraroodsensor,
hoogte x breedte x diepte 216 x 275
x 100 mm, vermogen 250 - 1000 W,
van RVS geborsteld

Artikelnummer: 142214



Handendroger

Serie B

handendroger

- voor openbare, vaak bezochte, vandalismegevoelige bereiken
- bediening per infraroodsensor
- hoogte x breedte x diepte 216 x 275 x 100 mm
- drogingsduur 15 sec
- vermogen 250 - 1000 W
- van RVS geborsteld



Technische details

inrichting kleedruimte	dispenser	diepte	100 mm
houdertype	handendroger	droogtijd	15 sec
gebruikersfrequentie	hoog	vermogen	250-1000 W
toepassingsgebied	openbare, vaak bezochte, vandalismegevoelige bereiken	materiaal behuizing	RVS
bediening	infraroodsensor	oppervlak behuizing	geborsteld
hoogte	216 mm	kleur uitvoering	RVS
breedte	275 mm	gewicht	3,3 kg

