

## Rollcart chariot-armoire

force 300 kg, plateau longueur x largeur 1000 x 575 mm, châssis en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane, soubassements : 1 armoire, hauteur x longueur x largeur 990 x 1170 x 600 mm, avec bandage TPE

Numéro d'article: 158085



## Rollcart Chariot bloc-coffre

Force 300 kg

chariot-armoire

- force 300 kg
- avec 3 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1000 x 575 mm
- châssis en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier/bois
- soubassements : 1 armoire
- hauteur x longueur x largeur 990 x 1170 x 600 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- avec bandage TPE
- roulettes pivotantes à freins
- frein selon EN 1757-3



## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	largeur	600 mm
type de chariot	chariot-armoire	pneumatique	TPE
charge	300 kg	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
longueur de plateau	1000 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
largeur de plateau	575 mm	matériau	acier/bois
équipement chariot	1 armoire	conducteur d'électricité	non
armoire	1 pièce	disposition des roues	rectangulaire
nombre d'armoires	1 pièce	couleur	gris clair/bleu gentiane // RAL7035/RAL5010
nombre de plateaux	3 pièce	norme	EN 1757-3 (frein)
hauteur	990 mm		1 pièce
longueur	1170 mm	Poids	55 kg

## Accessoires

158401		jeu de roulettes ESD, pour chariot de manutention, bandage TPE, force 300 kg, Ø de roue 160 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158411		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyamide, Ø de roue 150 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158416		protège-pieds pour roulette pivotante et fixe, pour diamètre de roue 160 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal