

BS-ROLLEN

bokwiel

draagvermogen 110 kg, met TPE-banden, diameter 100 mm, naaf met wiellager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 104 x 80 mm

Artikelnummer: 159280



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

bokwiel

- draagvermogen 110 kg
- met TPE-banden
- vloervriendelijk
- diameter 100 mm
- naaf met wiellager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal verzinkt, gechromeerd
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 104 x 80 mm
- schroefgatafstand 84x64/76x56 mm

Technische details

roltype	transportapparaatwielen	materiaal behuizing	staal
set	nee	rem	zonder
bouwmodel	bokwiel	draadvangkappen	nee
draagvermogen	110 kg	totale hoogte	128 mm
banden	TPE	loopvlak eigenschap	vloervriendelijk
wiel-ø	100 mm	lengte plaat	104 mm
materiaal velg	kunststof	breedte plaat	80 mm

wiellager	wiellager	afstand schroefgat	84x64/76x56 mm
bevestigingselement	plaat	oppervlak behuizing	verzinkt, gechromeed
elektrisch geleidend	nee	gewicht	0,45 kg