

META

palletstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld)

MULTIPAL

hoogte x breedte x diepte 3300 x 5655 x 1100 mm, vaklast 1500 kg, 18 opslagplaatsen (incl. vloeropslag), opslag in de lengte, draagvermogen per pallet 500 kg, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje

Artikelnummer: 159301



Das Lagersystem



META Palletstelling MULTIPAL

Compleet rek (basis- en extra vak)

palletstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld)

- hoogte x breedte x diepte 3300 x 5655 x 1100 mm
- veldlast 7500 kg
- vaklast 1500 kg
- per 50 mm verstelbaar
- 18 opslagplaatsen (incl. vloeropslag)
- opslag in de lengte
- draagvermogen per pallet 500 kg
- hoge stabiliteit door gesloten kokerprofielen
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag

- traversen met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje
- inhoud levering: 1 basisstelling met 2 staanderframes en 1 aanbouwstelling met 1 staanderframe incl. vloerankers, niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (21)

Technische details

meubeltype	stelling	legborden / schappen aantal	2 stuks
stellingtype	palletstelling	legbord-/niveautype	traversen
stellingveld	complete stelling	legborden / niveaus stabiliteit	gesloten kokerprofielen
stellingveld aantal	2 stuks	in hoogte verstelbaar legbord	50 mm
hoogte	3300 mm	oppervlak standaard	verzinkt
breedte	5655 mm	oppervlak traversen	m. poedercoating
diepte	1100 mm	kleur traversen	roodoranje // RAL2001
vaklast	1500 kg	kleur uitvoering	roodoranje/verzinkt // RAL 2001
veldlast	7500 kg	inhoud levering	1 basisstelling met 2 staanderframes en 1 aanbouwstelling met 1 staanderframe incl. vloerankers, niveaus zie aanbod
parkeerplaats	18 stuks	levering	gedemonteerd
opslagniveaus	3 stuks	gebruiksaanwijzing veldlast	extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
opslag	in de lengte	certificering RAL-RG	RAL-RG 614/1 (21)
gebruik	eenzijdig	gewicht	174,192 kg

Gerelateerde Producten

691499




aanrijdbescherming, geschikt voor binnen, L-profiel, hoogte 400 mm, van staal in geel/zwart, voor vastschroeven

736826



tussenklem voor dubbele stelling, lengte 200 mm

Dit past ook bij ...

213058		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 33 m x 75 mm
216175		kartonnen vouwdozen voor pallets, Van golfkarton met buitenafdekking kraftpapier in bruin, 3-laags, lengte x breedte x hoogte binnen 1040 x 620 x 510 mm, Voor pakketten tot 500 kg
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
991754		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 15 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit