

ZARGES

escabeau industriel

Nova B

accès double face, 2 x 5 marche(s)
en tôle striée (estrade incl.),
longueur de lisse 1,15 m, en
aluminium

Numéro d'article: 203463



ZARGES Escabeau industriel Nova B

Exécution D, A, CH, F Double accès

escabeau industriel

- exécution D, A, CH, F national
- accès double face
- 2 x 5 marche(s) en tôle striée (estrade incl.)
- profondeur de marche 80 mm
- longueur de lisse 1,15 m
- connexion marches/lisse serti
- en aluminium
- poids 10,2 kg
- assurance qualité selon DIN EN 131 professional
- 10 années de garantie

Détails techniques

technique de montée	escabeau	roulant	non
type d'échelle	escabeau industriel	connexion d'échelons/de longeron	serti
Variante nationale	exécution D, A, CH, F	étrier de sécurité	non
matériau	aluminium	protection contre l'écartement	oui
utilisation	double face	exécution échelle	à deux parties
Longueur de lisse	1,15 m	bac	non
hauteur de travail	2,55 m	Pour escalier	non
nombre de marches	2 x 5	norme	DIN EN 131 professional
type de marche/d'échelon	marche(s) en tôle striée	garantie	10 années
profondeur des marches	80 mm	Poids	10,2 kg
rabattable	oui		

Cela s'adapte aussi ...

149272		plaquette de contrôle, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, diamètre 30 mm, en couleur pour l'année
215546		dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc
221260		chariot avec barre de poussée, force 150 kg, longueur x largeur 740 x 480 mm, plateforme en acier avec tapis antidérapant, rehausse poignée, barre de poussée rabattable, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
221388		gant à picots, en polyamide en gris/noir, antidérapant, taille 9
523826		kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 4 potelets à chaîne, chaîne de 6 m, diamètre de montant 48 mm, montant coloris rouge/blanc, en rouge/blanc
528920		moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m ² , en non-tissé/PE