

## RAU

### werkbank

#### Serie 8000

hoogte x breedte x diepte 840 - 1040 x 1500 x 700 mm, tafelblad van massief beukenhout geolied in beuken, draagvermogen 1250 kg, hoogteverstelling via geperforeerd onderstel, uitvoering frame 4 voeten, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs



# RAU.



Artikelnummer: 222216

## RAU In hoogte verstelbare werkbank Serie 8000

### met robuust werkblad

werkbank

- hoogte x breedte x diepte 840 - 1040 x 1500 x 700 mm
- blad dikte x breedte x diepte 40 x 1500 x 700 mm
- tafelblad van massief beukenhout geolied in beuken
- draagvermogen 1250 kg
- hoogteverstelling via geperforeerd onderstel
- uitvoering frame 4 voeten
- constructie van staal, romp gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- 5 jaar garantie

## Technische details

|                  |             |                     |                    |
|------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| meubeltype       | tafel       | werkbank uitrusting | geen               |
| type tafel       | werkbank    | materiaal plaat     | massief beukenhout |
| uitvoering frame | 4 voeten    | oppervlak plaat     | geolied            |
| hoogte           | 840-1040 mm | kleur plaat         | beuken             |
| breedte          | 1500 mm     | vorm onderstel      | 4-voetonderstel    |
| diepte           | 700 mm      | materiaal onderstel | staal              |

|                        |                        |                      |                       |
|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| werkhoogte             | 840-1040 mm            | oppervlak onderstel  | m. poedercoating      |
| dikte plaat            | 40 mm                  | kleur onderstel      | lichtgrijs // RAL7035 |
| breedte plaat          | 1500 mm                | materiaal verwerking | romp gelast           |
| diepte plaat           | 700 mm                 | verrijdbaar          | nee                   |
| draagvermogen          | 1250 kg                | levering             | voorgemonteerd        |
| in hoogte verstelbaar  | ja                     | garantie             | 5 jaar                |
| hoogteverstelling door | geperforeerd onderstel | gewicht              | 58,73 kg              |

## Dit past ook bij ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 221109 |    | Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit                   |
| 221140 |    | poetsdoek, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm, papierkwaliteit cellulose, gestanst, in wit        |
| 221143 |    | beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9               |
| 221242 |   | vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, lengte x breedte 800 x 600 mm, in zwart  |
| 221330 |  | beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie |
| 222683 |  | poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm   |