

Krause vouwsteiger ProTec ®XS

Voor een werkhoogte tot ca. 2,9 m,
steigerhoogte 1,8 m, standhoogte
0,9 m, platform breedte x diepte
2000 x 600 mm, steiger van
aluminium

Artikelnummer: 225348



Krause Vouwsteiger ProTec ®XS

eenvoudig op te zetten en gemakkelijk te vervoeren

vouwsteiger




- Voor een werkhoogte tot ca. 2,9 m
- steigerhoogte 1,8 m
- standhoogte 0,9 m, platform breedte x diepte 2000 x 600 mm
- met weerbestendig antislip-platform
- veilig in gebruik door rondom lopende balustrade
- vouwbaar voor snelle opbouw
- met 4 wielen met rem
- steiger van aluminium
- opbouw snelle opbouw
- belastbaarheid conform DIN EN 1004
- gewicht 37 kg



Technische details

stijgtechniek	steiger	diepte	800 mm
steigertype	vouwsteiger	onderbouw	4 wielen met rem
materiaal steiger	aluminium	platform belastbaar tot	240 kg
steigerhoogte	1,8 m	steiger uitrusting	weerbestendig, antislip-platform
standhoogte	0,9 m	steiger functie	vouwbaar
werkhoogte	2,9 m	veiligheidsuitrusting steiger	rondom lopende balustrade
platforms aantal	1	opbouw	snelle opbouw
hoogte platform	0,9 m	verrijdbaar	ja
breedte platform	2000 mm	balustrade	ja
diepte platform	600 mm	norm	DIN EN 1004 (belastbaarheid)
breedte	2100 mm	gewicht	37 kg

Dit past ook bij ...

215697		afzettape, band lengte x breedte 100 m x 50 mm, lengte 100 m, in rood/wit
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221336		kopwandwagen, laadvlak lengte x breedte 1250 x 680 mm, platform van hout met rubber laag, opbouw 2 kopwanden (stalen buizen), 4 zwenkwielen, met massief rubber-banden
227867		werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in blauw
523835		afzetpaal met band, met 1 riem(en), paal diameter 83 mm, lengte 3,7 m, riem in geel/zwart, paal van PVC in zwart