


tafellegger

Rib n Roll

mat, ESD - elektrisch geleidende uitvoering, voldoet aan ISO6356 en EN1815, gemeten weerstand Rg 107 O en Rp 108 O, lengte x breedte 1500 x 1200 mm, van rubber met oppervlak met lengteribbels in zwart, afvoerend



Artikelnummer: 235615


tafellegger

- geschikt voor ESD werkzones / voor gemiddeld gebruik / stawerkplekken met weinig beweging
- mat
- ESD - elektrisch geleidende uitvoering, voldoet aan ISO6356 en EN1815, gemeten weerstand Rg 107 O en Rp 108 O
- lengte x breedte 1500 x 1200 mm
- van rubber met oppervlak met lengteribbels in zwart
- afvoerend




Technische details

uitrusting werkplaats	tafellegger	kleur	zwart
confectionering	mat	lengte	1500 mm
geschikt voor (branches)	ESD werkzones	breedte	1200 mm
geschikt voor (gebruik)	gemiddeld gebruik	vloerbedekking functie	afvoerend
plaats van toepassing	binnen	elektrisch geleidend	ja
materiaal loopvlak	rubber	geleidingsweerstand	voldoet aan Rg 107 O, Rp 108 O
oppervlak vloerbedekking	met lengteribbels	gewicht	12 kg

Gerelateerde Producten

235625		ESD mattenreiniger, spuitfles met 1 l inhoud, voor statische tafellaggers en vloermatten, verwijdert vuil en resten door olie of vingerafdrukken
--------	---	--

Dit past ook bij ...

213069		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 30 m x 75 mm
221861		tafelwagen, draagvermogen 250 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden
227867		werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in blauw
227891		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 44, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht