

Cascao Roue encastrable

force 200 kg, diamètre 100 mm,
longueur moyeu 40 mm, avec
bandage polyuréthane, moyeu
avec roulement à billes, jante en
polyamide, jante avec pare-fils

Numéro d'article: 243557



Roue encastrable

- force 200 kg
- diamètre 100 mm
- longueur moyeu 40 mm
- avec bandage polyuréthane
- moyeu avec roulement à billes
- jante en polyamide
- jante avec pare-fils

Détails techniques

manutention dynamique	roues	matériau de jante	polyamide
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	roulement	roulement à billes
modèle	Roue	frein	sans
charge	200 kg	pare-fils	oui
pneumatique	polyuréthane	Longueur de moyeu	40 mm
Diamètre de roue	100 mm	Poids	0,23 kg

