

hygiënepallet

van PE-regeneraat, hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 1000 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 7500 / 2500 kg, onderbouw 3 sleden, bovendek gesloten met antisliplaag

VE 3 stuks



Artikelnummer: 528390



Zwaarlast-hygiënepallet

met antislipmat

hygiënepallet





- van PE-regeneraat
- hoogte x lengte x breedte 150 x 1200 x 1000 mm
- draagvermogen statisch / dynamisch 7500 / 2500 kg
- draagverm. in stelling 1250 kg
- Aan alle zijden inrijdbaar
- inrijbreedte langszijde / brede zijde 910 / 780 mm
- onderbouw 3 sleden
- bovendek gesloten met antisliplaag
- Temperatuurbestendig -30 °C tot +60 °C
- gewicht 127,5 kg

Technische details

type verpakking	pallet	onderbouw	3 sleden
pallettype	hygiënepallet	geschikt voor levensmiddelen	nee
hoogte	150 mm	temperatuurbestendigheid	-30 °C tot +60 °C
lengte	1200 mm	inrijbreedte langszijde	910 mm
breedte	1000 mm	inrijbreedte kopse kant	780 mm

draagvermogen statisch	7500 kg	draagvermogen dynamisch	2500 kg
materiaal	PE-regeneraat	draagvermogen in stelling	1250 kg
inrijdmogelijkheid	Aan alle zijden	borgrand	nee
bovendek	gesloten met antislip laag	nestbaar	nee
stapelbaar	ja	gewicht	127,5 kg

Dit past ook bij ...

202873		steekwagen, draagvermogen 250 kg, wielen met massief rubber-banden, steekplaat breedte x diepte 400 x 150 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
204206		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 600 x 400 mm, inhoud 61 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
240208		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 70 x 82 mm