

Lithium-Ionen-Akku-Lagerbehälter, Stahl verzinkt, Füllmaterial PyroBubbles®

Sicheres Lagersystem und Quarantänebehälter für die Lagerung von Lithium-Ionen Akkus. Auch für kritisch defekte Akkus geeignet. Die doppelwandigen Metallwände sind mit PyroBubbles® gefüllt. Akkus oder Zellen, auch in Kartons verpackt, sind schnell und problemlos in dem Behälter eingelagert

- einfache und sichere Lösung für die Lagerung von Lithium-Ionen Akkus. Auch als Quarantäne-Behälter für defekte und beschädigte Lithium-Ionen Akkus einsetzbar
- Batterien oder Zellen in Kartons, lose oder in anderen Lagereinheiten sind schnell eingelagert. Geeignet für die Lagerung von intakten oder beschädigten Batterien/Akkus
- die doppelwandigen, verzinkten Metallwände sind gefüllt mit PyroBubbles® und bieten einen sicheren Lagerort als Quarantänebehälter. Der erforderliche Abstand der Akkus zur Außenseite wird somit sicher eingehalten, ein starkes Erhitzen der Außenwände wird im Falle eines thermal runaways vermieden.
- bei einem thermal runaway der eingelagerten Batterien ist die unmittelbare Umgebung geschützt
- maximale Sicherheit, wenig Aufwand und praktische Handhabung
- auch der Deckel wird durch PyroBubbles® geschützt
- Schutz der eingelagerten Batterien auch vor Einflüssen von außen
- die Lagerbehälter müssen nicht in einem separaten Brandabschnitt eingestellt werden



Der verzinkten Behälter können auch außen aufgestellt und mit einem optionalem Vorhängeschloss abgeschlossen werden



Die doppelwandigen, verzinkten Metallwände sind gefüllt mit PyroBubbles®



Die zunehmende Energiedichte und die steigende Verwendung von Lithium-Ionen Akkus führt zwangsläufig zu einem höheren Gefahrenpotential. Die Lager- und Quarantänebehälter stellen eine praktische und sofort verwendbare Lösung dar. Innen und Außen verwendbar

Typ	90	220	280	520
Maße außen B x T x H [mm]	805 x 605 x 800	1216 x 805 x 800	1216 x 1006 x 800	1682 x 1479 x 902
Innenmaße B x T x H [mm]	563 x 413 x 395	1013 x 563 x 395	1013 x 743 x 373	1247 x 1047 x 400
maximale Zuladung Gefahrgut [kg]	200	400	400	400
maximales Bruttogewicht [kg]	331	617	651	968
Volumen [l]	92	226	281	521
Bestellnummer	272-946-JY	272-947-JY	272-948-JY	272-949-JY