Cemo

GFK-Auffangwanne

für Kleingebinde, Auffangvolumen 65 I, Höhe x Breite x Tiefe 240 x 820 x 410 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 201358











Cemo Auffangwanne aus GFK

für Kleingebinde

GFK-Auffangwanne

- zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende, brennbare und ätzende Stoffe
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
- für Kleingebinde
- Auffangvolumen 65 l
- Höhe x Breite x Tiefe 240 x 820 x 410 mm
- mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)







Technische Details			
Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Tiefe	410 mm
Auffangwannentyp	GFK-Auffangwanne	Material	GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
Lagerort	unter Dach	Auffangwanne Ausstattung	Gitterrost
Auffangvolumen	65 l	Material Gitterrost	Stahl
Kapazität	Kleingebinde	Oberfläche Gitterrost	verzinkt
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende, brennbare und ätzende Stoffe	unterfahrbar	nein
Bauweise (Zulassung)	Bauweise der Wanne behördlich zugelassen	stapelbar	nein
Höhe	240 mm	fahrbar	nein
Breite	820 mm	Gewicht	9,5 kg

Zubehör	•	
201389		Randleiste für Abfüllregal

Dazu po	asst auch	
200237		Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH- Neutrallösung, Spiegel
208879		Deckelfass, Höhe x Ø 610 x 400 mm, Inhalt 60 I, für feste Gefahrgüter, aus Polyethylen, Fass / Deckel blau / schwarz
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
525732	*	Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm
525756		Gefahrensymbol, Symbol/Text: ätzende Stoffe, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm
525760	*	Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm