

PE-Kippwagen

Höhe x Länge x Breite 1095 x 1586 x 1173 mm, Inhalt 1 m³, Traglast 250 kg, in blau, Unterbau Rollen

Artikelnummer: 236094



PE-Kippwagen

- Höhe x Länge x Breite 1095 x 1586 x 1173 mm
- Schüttkantenhöhe 670 mm
- Inhalt 1 m³
- Traglast 250 kg
- Kippfunktion manuell über Radachse
- Wände geschlossen
- aus Polyethylen, flüssigkeitsdicht
- in blau
- Unterbau Rollen
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- mit Polyamid-Bereifung
- Gewicht 71 kg

Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Kippfunktion	manuell
Inhalt	1 m ³	ebenerdige Entleerung	ja
Höhe	1095 mm	Unterbau	Rollen
Länge	1586 mm	Farbe	blau
Breite	1173 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen

Traglast	250 kg	Bereifung	Polyamid
Schüttkantenhöhe	670 mm	Rad-Ø	200 mm
Material	Polyethylen	Rad Ausstattung	Rollen mit Feststellern
Material Eigenschaft	flüssigkeitsdicht	Gewicht	71 kg
Wandkonstruktion	geschlossen		