

Scherenhubtisch

Traglast 1000 kg, geschlossene Plattform, Plattform Länge x Breite 1800 x 1200 mm, Nutzhub 1250 mm, Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5019 Capriblau



Artikelnummer: 524069



Scherenhubtisch

mit geschlossener Plattform

Scherenhubtisch

- Traglast 1000 kg
- geschlossene Plattform
- Plattform Länge x Breite 1800 x 1200 mm
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5019 Capriblau
- Nutzhub 1250 mm
- Bauhöhe 235 mm
- Hubzeit 30 Sek
- Hubausführung elektrisch
- besonders sicher durch Totmannsteuerung
- Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5019 Capriblau
- verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Energieverbrauch 1,43 kW
- Kabel 3 m lang
- mit Spannung 400V/50Hz
- Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen

Richtungen

- Gewicht 370 kg

Technische Details

Hebegerät	Hubtisch	Farbe Plattform	capriblau // RAL5019
Hubtischtyp	Scherenhubtisch	Bedienung Hub	elektrisch
Traglast	1000 kg	Scheren Ausführung	Einfachscherer
Länge Plattform	1800 mm	Kabellänge	3 m
Breite Plattform	1200 mm	Material	Stahl
Hubhöhe (min.)	235 mm	Oberfläche Schere	pulverbeschichtet
Hubhöhe (max.)	1250 mm	Farbe Schere	capriblau // RAL5019
Hubzeit	30 Sek	Länge	1800 mm
Nutzhub	1250 mm	Energieverbrauch	1,43 kW
Bauhöhe	235 mm	Spannungsversorgung	Spannung 400V/50Hz
Plattformtyp	geschlossene Plattform	IP Schutzart	65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
Material Plattform	Stahl	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Oberfläche Plattform	pulverbeschichtet	Gewicht	370 kg

Dazu passt auch ...

149422		Stirnrad-Flaschenzug, Zuglast 3000 kg, Standardhub Länge 3 m, Anzahl Kettenstränge 1
210799		Palettenhubwagen, Traglast 5000 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 210 mm, Lenkräder mit Stahl-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Stahl-Bereifung, Breite x Ø 75 x 80 mm
354036		Rundschlingen-Gehänge, Traglast einfach direkt 8400 kg, Nutzlänge 1 m, Strangzahl: 4 Stück, aus Polyester in grau
508980		Kombikatze, Zuglast 5000 kg, Rollkatze, Standardhub Länge 3 m
670488		Hebeband, Traglast einfach direkt 5000 kg, Nutzlänge 6 m, aus Polyester in rot