

## Frame Mini Grafiet 550lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 605461  
 EAN: 7021986054613




### Elektrisch

System wattage: 6.5W  
 Spanning: 220-240V  
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 125, B16: 200

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
 Luminous flux: 550lm  
 Werkzaamheid: 85 lm/W  
 Kleurtemperatuur: 3000K  
 Kleurweergave (CRI): Ra>80  
 MacAdams factor: SDCM: 3  
 levensduur: L70/B20>100,000  
 Lichtverdeling: Direct  
 Optiek: Plastic Opal  
 Bundelhoek: 110°  
 Fotobiologische veiligheid: RG 0



### Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II  
 Brandbeveiligings klasse: 850°C - 30s

### Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: E  
 BVB: Ja

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
 Kleur: Grafiet  
 Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

### Montage/Aansluiting

Montage: Opbouw, Binnen / Buiten  
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Lengte (mm) L: 240  
 Breedte (mm) W: 150  
 Hoogte (mm) H: 77  
 Gewicht (kg) bruto/netto: 1.9 / 1.75

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 248 x 158 x 92

