

Artikel nummer	artikelnaam
827806005	Aanwezigheidsmelder PM360-DE-30-M-1-ws, master, plafond montage, 2.000W, LED 400W, wit



Aanwezigheidsmelder PM360-DE-30-M-1-ws, 30 meter, plafond montage, master, sluiters/NO

Technische gegevens	827806005
Aansluitwijze	Steekklem
Diepte	94,000 mm
Spanningstype	AC
Inschakelvertraging	10 s
Uitschakelvertraging	300 s
Diameter	112 mm
Trappenhuisbewaking	nee
Overbruggingsschakelaar	nee
Geschikt voor draadloos	nee
Max. schakelvermogen	2000 W
Dimfunctie met dimmerbasiselement	nee
C-Belasting	ja
Diameter reikwijdte op vloer	30,00 m
Bediening op afstand	ja
Met alarmfunctie	nee
Transparant	nee
Min. nalooptijd	30 s
Max. nalooptijd	30 min
Optimale montagehoogte	2,500 m
Met DALI interface	nee
Min. diepte van de inbouwdoos	47,00 mm
Nom. spanning	230 V
Kleur	wit
Uitvoering	Aanwezigheidsdetector
Halogeenvrij	ja
Oppervlaktebescherming	gelakt
Onderkruipbeveiliging	nee
Inbouwdiepte	41,000 mm
Met afstandsbediening	nee
Inbouwdiameter	65 mm
Max. reikwijdte frontaal	2,500 m
Max. reikwijdte zijwaarts	15,000 m
Max. inschakelstroom	10,00 A
HVAC-aansturing	nee
Constantlichtregeling	nee

Technische gegevens		827806005
Ingang voor nevenunit	ja	
RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010	
Met signaaleenheid	nee	
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	ja	
Koppelbaar aan netwerk	ja	
Gedwongen uitschakeling	ja	
Geschikt voor wandmontage	geen	
Aanspreekhelderheid instelbaar	ja	
Gedwongen inschakeling	ja	
Max. presentiebereik	3,100 m ²	
Vrije dierzone	nee	
Uitvoering oppervlakte	mat	
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	ja	