

Kupplungen - mit Schraubklemmen, für erschwerte Einsatzbedingungen



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	3196
EAN	4024941031967
Produktgruppe	Kupplung TE mit MULTI-GRIP Verschraubung
Stromstärke	125A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	7h
Spannung	480 bis 500V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Klappdeckel schwarz RAL 9005
Anschluss technik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	50,0 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 26mm bis max. Durchmesser 50mm, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube

Logistikdaten	
Einzelgewicht	1,205 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941031967
Länge	410 mm
Breite	285 mm

Logistikdaten	
Gewicht	1,205 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941954945
Länge	345 mm
Breite	345 mm
Höhe	217 mm
Gewicht	6,36 kg
Volumen	24.276 ccm

