Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 1164/7016 Griffroller "GREY EDITION"



Transportgeräte



Griffroller in der Ausführung "GREY EDITION". Aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Mit Holzplattformen. 2 Plattformen mit im Rahmen liegender Holzwerkstoffplatte, Oberfläche mittelgrau. Griff anschraubbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung (spurlos), Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 100 kg.

Technische Details:







Gesamttragkraft (kg)	250
Nutzflächenlänge (mm)	600
Nutzflächenbreite (mm)	450
Gesamtlänge (mm)	860
Gesamtbreite (mm)	450
Gesamthöhe (mm)	875
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	19
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GΠN	4017976611648