

HX-D Plattformwagen, verfahrbar mit Doppelschere

Tragfähigkeit 350 kg,
Plattformhöhe max. 1.300 mm

Für das ortsunabhängige Heben und Zuführen von Lasten im innerbetrieblichen Bereich bei leichter bis mittlerer Auslastung.

Ausstattung und Verarbeitung

- Hydraulisches Heben der Last mit Fußpedal.
- Feinfühliges Absenken der Last durch dosierbare Senkgeschwindigkeit.
- Einfaches Verschieben des Gerätes mit ergonomischem Schiebegriff.
- Arretierung des Gerätes durch Feststellvorrichtung an der Lenkrolle.
- Robuste Konstruktion mit hartverchromter Kolbenstange und Überlastsicherung.
- Entspricht DIN EN 1570-1, DIN EN ISO 3691-5.



Technische Daten HX-D

Modell	HX-D 350
Art.-Nr.	40057361
Tragfähigkeit, kg	350
Plattformhöhe max. $h_3 + h_{13}$, mm	1.300
Plattformhöhe min. h_{13} , mm	370
Hub h_3 , mm	930
Hub je Pumpbewegung, mm	21
Gesamthöhe h_1 , mm	965
Gesamtlänge L_1 , mm	1.140
Gesamtbreite b_1 , mm	500
Plattformlänge P_1 , mm	910
Plattformbreite P_2 , mm	500
Bereifung ¹	PUR/PUR
Lastrollen, mm	128x40
Anzahl Räder/Lastrollen	2/2
Gewicht, kg	136

¹ PUR... Polyurethan

