

QVT Kabelverschraubung, teilbar



Typ	Best.Nr.	Kabel- tüllen	Gewinde Gewindelänge	VE	Beschreibung
-----	----------	------------------	-------------------------	----	--------------

QVT 20	45695	1 x QT	M20 x 1,5 Länge: 13 mm	10	
QVT 25	45702	1 x QT	M25 x 1,5 Länge: 13 mm	10	
QVT 32	45711	1 x QT	M32 x 1,5 Länge: 13 mm	10	
QVT 40 2	45715	2 x QT	M40 x 1,5 Länge: 13 mm	10	
QVT 50 4	45722	4 x QT	M50 x 1,5 Länge: 13 mm	10	

1

Produktbeschreibung

Die QVT sind geteilte Kabelverschraubungen und ermöglichen somit die Einführung von konfektionierten Leitungen oder fertiger Kabelsätze.

Durch die äußerst kompakte und flach aufbauende Bauform ist die QVT auch für kleinere Maschinen, Apparate und Geräte bestens geeignet.

Vorteile

- Kompakte und flache Bauform
- Einführung konfektionierter Leitungen
- Garantierhalt vorkonfektionierter Leitungen
- Nachrüstungen, Servicearbeiten problemlos und schnell durchführbar
- Aufsetzen auf metrische Standardausbrüche
- Sechskantmutter gehört zum Lieferumfang

Spezifikationen

Material	Polycarbonat
Farbe	ähnlich RAL 7035
Brandklasse	UL-94 Vo, selbstverlöschend
Schutzart	IP 54, mit Dichtung und korrekter Auswahl Kabeltülle
Temperatur	- 30°C bis + 100°C (statisch)
Eigenschaften	halogenfrei, silikonfrei
Ausbruchmaß	metrische Standardausbrüche

Zubehörteile

QT Kabeltüllen	Seite 41
KVT-EMV Bügel	Seite 93
KGM Sechskantmuttern	Seite 124