

Artikelnummer: 124061

Kurzbeschreibung: Trapladder, met groot platform, aluminium, met 10 treden

Langbeschreibung: Aluminium trapladder Krause, extra hoge veiligheidsbeugel en platform, 4-14 treden: Bij deze aluminium trapladder van Krause zijn veiligheid en comfort belangrijk. Het ruime werkplatform is toegankelijk via de treden, die aan beide zijden voorzien zijn van een leuning. De beugel van 1 meter hoog zorgt niet alleen voor extra veiligheid tijdens het werken in staande positie, maar maakt het ook nog eenvoudiger dankzij de ergonomische bevestiging en het geïntegreerde platform. Stevige dwarsbalken en geïntegreerde beveiligingen tegen duwen en trekken dragen bij aan de hoge stabiliteit. Dankzij de wielen kunt u deze ladder snel verplaatsen, die bovendien ook gemakkelijk kan worden opgevouwen. Bij ons ontvangt u deze aluminium trapladder met 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 of 14 treden.

Meer details:

- extra hoge, ergonomische veiligheidsbeugel inclusief handig werkplatform
- groot werkplatform
- reling aan beide kanten voor extra veiligheid bij het naar boven en naar onder klimmen
- stabiele dwarsbalken en geïntegreerde beveiliging tijdens trekken en duwen voor hoge stabiliteit
- snel inklapbaar en gemakkelijk te transporteren dankzij wielen

afmetingen bij 4 treden: platformhoogte: ca. 950 mm, ladderlengte: 2100 mm, werkhoogte: ca. 2950 mm, gewicht: 16,0 kg

afmetingen bij 6 treden: platformhoogte: ca. 1400 mm, ladderlengte: 2600 mm, werkhoogte: ca. 3400 mm, gewicht: 18,5 kg

afmetingen bij 7 treden: platformhoogte: ca. 1650 mm, ladderlengte: 2850 mm, werkhoogte: ca. 3650 mm, gewicht: 20 kg

afmetingen bij 8 treden: platformhoogte: ca. 1900 mm, ladderlengte: 3100 mm, werkhoogte: ca. 3900 mm, gewicht: 21 kg

afmetingen bij 9 treden: platformhoogte: ca. 2100 mm, ladderlengte: 3350 mm, werkhoogte: ca. 4100 mm, gewicht: 22 kg

afmetingen bij 10 treden: platformhoogte: ca. 2350 mm, ladderlengte: 3600 mm, werkhoogte: ca. 4350 mm, gewicht: 23,5 kg

afmetingen bij 12 treden: platformhoogte: ca. 2800 mm, ladderlengte: 4100 mm, werkhoogte: ca. 4800 mm, gewicht: 26 kg

afmetingen bij 14 treden: platformhoogte: ca. 3300 mm, ladderlengte: 4600 mm, werkhoogte: ca. 5300 mm, gewicht: 29 kg

