

LIR 6M8 V


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Isolierte Ringkabelverbinder aus PVC

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
Best.-Nr.	9200260000
Typ	LIR 6M8 V
GTIN (EAN)	40322484 10088
VPE	100 Stück

Erstellungs-Datum 16. Februar 2023 14:51:42 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

LIR 6M8 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	35,1 mm	Breite (inch)	1,382 inch
Nettogewicht	2,44 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	isolierter Ringkabelverbinder 6,0 mm ² / M8
---------------------	--

Verbinder

Anschlussdichte (S1)	1 mm	Außendurchmesser (d)	15 mm
Dimension	M 8	Dimension (Bolzen)	M 8
Innendurchmesser (d1)	8,4 mm	Isolation	vorhanden
Kennfarbe	gelb	Kunststoffkragendurchmesser (D)	6,4 mm
Kunststoffkragenlänge (b)	14,15 mm	Leiteranschlussquerschnitt	6 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, max.	6 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	4 mm ²
Material/Kunststoff	PVC		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-92
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-92
ECLASS 11.0	27-40-02-92	ECLASS 12.0	27-40-02-92

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	