

Produktdatenblatt

Angaben

Daten

Artikelnr.
 Artikelbezeichnung
 EAN-Code (bzw. GTIN)



VO-501419
 Heitronic LED Flutlichtstrahler DERBY 2.0 150 Watt
 4002940022728
 Hochleistungs-Flutlichtstrahler mit großer, breitstrahlender für reduzierte Blendwirkung
 Das exzellente Thermomanagement mit großflächiger Kühlung lange LED-Lebensdauer, die Scheibe aus gehärtetem Aluminium-Druckguss, schwarz pulverbeschichtet
 Stabiler Haltebügel mit 180° Einstellbarkeit der Ausrichtung
 Anschlussfertig mit 500mm Leitung und freien Enden

Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	94051190900
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Aluminium, gehärtetes Glas / aluminum, tempered glass
Produktfarbe	schwarz / black
Schutzscheibe	Ja
integriertes Vorschaltgerät	Ja
Schutzgrad IP	65

Abmessungen Produkt in mm

Produktlänge in mm	295,00
Produkthöhe in mm	328,5
Produkttiefe in mm	43

Elektronische Daten

Spannung in V	230
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	230V AC
Nennleistungsaufnahme in W	150
Bemessungsleistungsaufnahme in W	150
Nennlebensdauer in h	25000
Bemessungslebensdauer in h	25000
Zahl der Schaltzyklen	12500
Energieeffizienzklasse	C

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom in lm	24000
Bemessungslichtstrom in lm	24000
Farbtemperatur in K	4000
Lichtfarbe	neutralweiß / neutral-white
Farbwiedergabeindex Ra	70
dimmbar	nein / no
Gewichteter Energieverbrauch in kWh/1000h	150

Verpackungsinhalt / Zubehör

Länge Anschlussleitung in mm	500
------------------------------	-----



Angaben

Daten

Verpackung

Verpackungsart HEITRONIC Aufkleber / HEITRONIC color label

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm 330
Tiefe Einzelverpackung in mm 48
Höhe Einzelverpackung in mm 298

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm 350
Tiefe Versandkarton in mm 215
Höhe Versandkarton in mm 320
Bruttogewicht Versandkarton in kg 8,3
Palettenabnahme in Stk 120

VPE

Losgrößenrundungsfaktor 4