




---

 Produktdetails

## TL505SB

### TL505SB Wandschrank, Reihen: 5, 800 mm x 1300 mm x 275 mm, II (schutzisoliert), IP30




---

#### Allgemeine Informationen

Typ	TL505SB
Bestellnummer	2CPX010335R9999
EAN	4011617103356
Beschreibung	TL505SB Wandschrank, Reihen: 5, 800 mm x 1300 mm x 275 mm, II (schutzisoliert), IP30
Langbeschreibung	Wandschrank, Baureihe TwinLine, Leerschrank, Montageart: Aufputz, teilversenkt, für den Innenbereich, ohne Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP30, geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1, DIN EN 61439-2, VDE 0660-600-2, DIN EN 61439-3, VDE 0660-600-3, IK-Code 08, pulverbeschichtet, in RAL 7035, Gehäuse aus Stahlblech, ohne Tür, Rückwand aus Stahlblech, Leitungseinführung oben über Flanschöffnung vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 800 x 1300 x 275, Rasteinheit 5 RE, Bauhöhe 1, Feldbreite 5, Platzeinheiten 300, vorbereitet für den Ausbau mit Zähler-, Verteilerfelder, Kombi-Sets, CombiLine-Module auf EDF-/WR-Montagegerüst

---

#### Technische Daten

Normen	DIN EN 61439-3 DIN EN 61439-2
Verlustleistung	$\Delta t = 20K$ 145.1 W $\Delta t = 25K$ 191.6 W $\Delta t = 30K$ 240.3 W
Anzahl Flanschöffnungen	5

Anzahl Sicherungsautomaten		"
Anzahl Leitungseinführungen		260
Rastereinheiten (RE)		5
Konfigurierung	vorbereitet für den Ausbau mit Zähler-, Verteilerfelder, Kombi-Sets, CombiLine-Module auf EDF-/WR-Montagegerüst	
Typ Abdeckplatte		-
Gehäusetypp		Wandschrank
Bauhöhe		1
Montageart		Aufputzmontage
Türart		ohne Tür
Ausführung der Oberfläche		pulverbeschichtet
Gehäusematerial		Stahlplatte / Kunststoff
Art der Abdeckung		mit Einkerbung
Platzeinheiten (PLE)		300
RAL Nummer		RAL 7035 - lichtgrau
Farbe		lichtgrau

## Material Compliance

RoHS Information		2CPC100021X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)	
RoHS Datum		20230918
REACH Erklärung		2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent	
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)		9AKK108468A3363

## Umgebungsbedingungen

Schutzart		IP30
Schutzklasse		II (schutzisoliert)

## Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten		60
Breite		1300 mm
Höhe		800 mm
Tiefe		275 mm
Gewicht		24.642 kg
Einbautiefe (t <sub>2</sub> )		222.5 mm
Stärke		Schrankmaterial 1 mm Türmaterial 1.5 mm
Maßzeichnung		2CPC000023D0201

## Bestelldaten

Menge		Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1		
Bruttogewicht		25.629 kg
Verpackungseinheit 1		

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -		2CPC100021X0201
-------------------------	--	-----------------

---

CE

---

---

### Installation / Montage

---

Montage- und	2CPC016708M5601
Betriebsanleitung	2CPC119660M5601

---

---

### Hauptdokumente

---

Datenblatt, technische	2CPC000001C0101
Information	2CPC000002C0101

---

---

### Klassifizierungen

---

ETIM 8	EC000058 - Leergehäuse
ETIM 9	EC000058 - Leergehäuse
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	85381000
eClass	V11.0 : 27142408
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

---

---

### Accessories

---

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CPX010450R9999	TZ101 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ101	1	Stück
2CPX010452R9999	TZ102 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ102	1	Stück
2CPX010454R9999	TZ103 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ103	1	Stück
2CPX010456R9999	TZ104 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ104	1	Stück
2CPX010457R9999	TZ105 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ105	1	Stück
2CPX010458R9999	TZ106 Flansch, 147 mm x 223 mm x 15 mm	TZ106	1	Stück
2CPX010460R9999	TZ107 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ107	1	Stück
2CPX010850R9999	TZ110 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ110	1	Stück
2CPX010851R9999	TZ111 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ111	1	Stück
2CPX010852R9999	TZ112 Flansch, 147 mm x 223 mm x 20 mm	TZ112	1	Stück
2CPX010487R9999	TZ503 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ503	1	Stück
2CPX010488R9999	TZ504 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ504	1	Stück
2CPX010489R9999	TZ505 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ505	1	Stück
2CPX010490R9999	TZ506 Griff, 70 mm x 100 mm x 180 mm	TZ506	1	Stück
2CPX010494R9999	TZ510 Schwenkhebel, 160 mm x 35 mm x 45 mm	TZ510	1	Stück
2CPX010503R9999	TZ608 Zubehör, 25 mm x 150 mm x 240 mm	TZ608	1	Stück
2CPX010504R9999	TZ609 Zubehör, 20 mm x 150 mm x 240 mm	TZ609	1	Stück
2CPX010552R9999	TZB205R Tür Stahlblech, 793 mm x 539 mm x 27 mm, IP55	TZB205R	1	Stück
2CPX010564R9999	TZB305L Tür Stahlblech, 793 mm x 775.5 mm x 27 mm, IP55	TZB305L	1	Stück
2CPX010877R9999	TZT205R Transparente Tür, 793 mm x 539 mm x 27 mm, IP55	TZT205R	1	Stück
2CPX010889R9999	TZT305L Transparente Tür, 793 mm x 789 mm x 27 mm, IP55	TZT305L	1	Stück
2CPX038233R9999	ZA13 Plantasche, 297 mm x 148 mm x 3 mm	ZA13	1	Stück
2CPX038228R9999	ZA5 Plantasche, 210 mm x 148 mm x 3 mm	ZA5	1	Stück
2CPX038227R9999	ZA6 Plantasche, 297 mm x 210 mm x 3 mm	ZA6	1	Stück
2CPX038001R9999	ZL8 Verbindungsleitung, 15 mm x 400 mm x 15 mm	ZL8	1	Stück
2CPX010799R9999	TZ616A Zubehör, 30 mm x 20 mm x 100 mm	TZ616A	1	Stück
2CPX010999R9999	TZ634A Enclosure accessories, 30 mm x 20 mm x 100 mm	TZ634A	1	Stück
2CPX011000R9999	TZ634 Montage Kit, 30 mm x 20 mm x 100 mm	TZ634	1	Stück

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Wandschränke - Standschränke → TwinLine N 55 - Geschweißst

