

Drehmomentschlüssel

43500

Elektronischer Drehmomentschlüssel Nortronic 50



Elektronischer Drehmomentschlüssel 3/8" Antriebsvierkant, 868 MHz, 5-50 Nm.

- Präzise und rückverfolgbare Drehmoment- und Winkelsteuerung
- Die beiden im 90°-Winkel zueinander positionierten OLED-Displays ermöglichen eine horizontale und vertikale Darstellung.
- IP44-Schutz vor Staub und Wassereintritt
- Aluminiumgriff in einem Stück
- Stranggepresstes Aluminiumgehäuse
- Drehmoment- und Winkelmesswerte können in Echtzeit an TDS gesendet oder über das USB-Kabel oder Wi-Fi heruntergeladen werden.
- Für Wi-Fi ist ein Wireless-Adapter erforderlich, mit dem dann bis zu 8 Schlüssel gesteuert werden können
- Möglichkeit zur Verbindung mit der ProSuite-Prozesssteuerungssoftware

Technische Daten

Antrieb (Zoll)	3/8
Drehmoment (Nm)	5-50
Gesamtlänge (mm)	468
Gewicht (kg)	1,2

Zubehör

43500

Elektronischer Drehmomentschlüssel Nortronic 50



43508

USB Wireless Adapter 868MHz für
Nortronic Drehmomentschlüssel