

## Cascoo Lenkrolle mit Total-Feststeller



Traglast 150 kg, Mit Elastik-Bereifung,  
Nabe mit Schwenklager,  
Durchmesser 80 mm, Naben Länge  
40 mm, Totalfeststeller, Felge aus  
Polyamid, Befestigung mit Platte

Artikelnummer: 243389



### Lenkrolle mit Total-Feststeller

- Traglast 150 kg
- Mit Elastik-Bereifung
- Nabe mit Schwenklager
- Durchmesser 80 mm
- Naben Länge 40 mm
- Totalfeststeller
- Felge aus Polyamid
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte
- Schraubloch Abstand 80/77x60 mm

### Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Lenkrolle	Feststeller	Totalfeststeller
Traglast	150 kg	Fadenschutz	nein

Bereifung	Elastik	Länge Nabe	40 mm
Durchmesser Rad	80 mm	Schraubloch Abstand	80/77x60 mm
Material Felge	Polyamid	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Radlager	Schwenklager	Gewicht	0,94 kg