

Gasdruckfeder-Schlagbaum

mit Pendelstütze, Gesamtbreite 3,73 m, lichte Breite 3,525 m, Schrankenbaum aus Aluminium mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß/rot

Artikelnummer: 532639



Wegeschanke

mit Gasdruckfeder

Gasdruckfeder-Schlagbaum

- mit Pendelstütze
- Gesamtbreite 3,73 m
- lichte Breite 3,525 m
- zum Aufdübeln
- verschließbar mit Vorhängeschloss
- Schrankenbaum aus Aluminium mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in weiß/rot
- reflektierend
- mit Antisitzsteg
- Ständer aus Stahl feuerverzinkt mit Duplex-Pulverbeschichtung in RAL3020 Verkehrsrot
- Lieferung inklusive Bodenplatte

Technische Details

Verkehrssicherung	Absperrsystem	Material Schrankenbaum	Aluminium
Absperrsystem	Schanke	Oberfläche	pulverbeschichtet

		Schrankenbaum	
Schrankentyp	Gasdruckfeder-Schlagbaum	Farbe Schrankenbaum	weiß/rot
Stütze	Pendelstütze	Material Ständer	Stahl
Breite gesamt	3,73 m	Oberfläche Ständer	feuerverzinkt mit Duplex-Pulverbeschichtung
lichte Breite	3,525 m	Farbe Ständer	verkehrsrot // RAL3020
Befestigungsart	zum Aufdübeln	Oberflächentyp	reflektierend
Schließsystem	Vorhängeschloss	Lieferumfang	inklusive Bodenplatte
Schranke Ausstattung	Antisitzsteg	Gewicht	51 kg

Zubehör

532646		Dreikantschloss für Schranke, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
532647		Profilzylinderschloss für Schranke, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
532648		Profilzylinderschloss + Dreikantschloss für Schranke, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
532649		Montagekorb für Schranke

Dazu passt auch ...

210305		Kombiascher, Höhe x Breite x Tiefe 910 x 395 x 395 mm, Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit, mit Schutzdach
376797		Bügelparker, Höhe x Länge x Tiefe 415 x 2100 x 550 mm, 6 Einstellplätze (Nutzung einseitig), für 55 mm breite Räder, Konstruktion aus Stahl (verschraubt) feuerverzinkt
400661		Abfallbehälter, Für den Außenbereich geeignet, Inhalt 50 l, Höhe x Breite x Tiefe 745 x 430 x 330 mm, Zur Wand- oder Pfostenmontage, Korpus aus Polyethylen in rot
525473		Parkbank, Höhe x Breite x Tiefe 740 x 2000 x 380 mm, 9 Sitzlatten, Sitzfläche aus PVC-Leisten in blau, Sitz Höhe 440 mm, 6-Fußgestell aus Polypropylen in blau