

Steh Leitern



► Die klassische Ausführung der Stehleiter mit bequemen, breiten Stufen.

Kunststoffummantelte Stahlscharniere, Verstärkungswinkel und reißfeste Gurtbänder sind Qualitätsmerkmale.

Beide oberen Stufen bilden gemeinsam eine Plattform.

Stufenabstand: **250 mm**



Stufen Stehleiter

TOPIC 1043

► Die klassische Ausführung der Stehleiter mit bequemen, breiten Stufen.

Mit Leiterrollen wird die Leiter verschiebbar. Beim Auftreten werden die gefederten Rollen nach oben gedrückt – die Leiter steht sicher auf ihren Füßen.

Kunststoffummantelte Stahlscharniere, Verstärkungswinkel, zusätzlich Aluminium Aussteifer mit Druckknopfarretierung und reißfeste Gurtbänder sind Qualitätsmerkmale.

Beide oberen Stufen bilden gemeinsam eine Plattform.

Stufenabstand: **250 mm**



Stufen Stehleiter

mit Leiterrollen mit Auftrittsicherung

TOPIC 1043.4xx

Länge m	Stand- höhe m	Anzahl Stufen	Holm- breite mm	Breite außen, unten, m	Gewicht ca. kg	Artikel- Nummer	
0,75	0,25	3	76	0,46	5,6	1043.003	
1,00	0,50	4	76	0,48	6,8	1043.004	
1,25	0,70	5	76	0,51	8,4	1043.005	
1,50	0,95	6	76	0,53	9,8	1043.006	
1,75	1,20	7	76	0,57	11,4	1043.007	
2,00	1,40	8	76	0,60	13,4	1043.008	
2,50	1,90	10	76	0,66	16,2	1043.010	
3,00	2,40	12	76	0,72	19,8	1043.012	

Länge m	Stand- höhe m	Anzahl Stufen	Holm- breite mm	Breite außen, unten, m	Gewicht ca. kg	Artikel- Nummer	
0,75	0,25	3	76	0,46	8,0	1043.403	
1,00	0,50	4	76	0,48	10,2	1043.404	
1,25	0,70	5	76	0,51	11,8	1043.405	
1,50	0,95	6	76	0,53	13,2	1043.406	
1,75	1,20	7	76	0,57	14,8	1043.407	
2,00	1,40	8	76	0,60	16,8	1043.408	
2,50	1,90	10	76	0,66	19,4	1043.410	
3,00	2,40	12	76	0,72	22,2	1043.412	

Nur ab Werk lieferbar, Lieferzeit auf Anfrage