



Produktmerkmale

AS-i PCI-Karte	
AS-i Version 3.0	
Plug and play	
Elektrische Daten	
Elektrische Ausführung	AS-i PCI-Karte
Betriebsspannung [V]	3,3 / 5
Gesamtstromaufnahme aus AS-i [mA]	70
Stromaufnahme aus 24 V DC [mA]	100 / 300
Reaktionszeiten	
Max. AS-i Zykluszeit	5 ms bei 31 Single-Slaves, 10 ms bei 62 A/B-Slaves mit erweitertem Adressbereich
Schnittstellen	
AS-i Schnittstelle	32 Bit PCI Businterface, galvanische Trennung zu AS-i
Datenschnittstelle	PCI-Bus
Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP 00
Zulassungen / Prüfungen	
MTTF [Jahre]	120
Mechanische Daten	
Gewicht [kg]	0,228
Zubehör	
Zubehör (mitgeliefert)	Treiber CD
Bemerkungen	
Funktion	Die AS-i-PCI-Karte realisiert den kompletten Funktionsumfang von 2 AS-i-Mastern auf einer PCI-Karte, so dass maximal 496 Ein- und 372 Ausgänge bedient werden können. Die PCI-Karte verfügt über eine erweiterte Diagnose-Funktionalität zur qualitativen Beurteilung der Kommunikation auf dem AS-Interface. Die AS-i-PCI-Karte kommt ohne PC-Interrupt aus, kann jedoch bei auftretenden Konfigurationsfehlern am AS-i-Kreis, bei Änderungen der AS-i-Eingangsdaten oder zyklisch mit jedem AS-i-Zyklus Interrupts auslösen.
Verpackungseinheit [Stück]	1