

**Artikelnummer:** 121376

**Kurzbeschreibung:** Stirnwandwagen, Stahl/MDF-Platte, Enzianblau/Buche-Dekor, L 880 x B 500 mm, Stirnwand aus Drahtgitter, TPE-Rollen mit EasySTOP, bis 400 kg

**Langbeschreibung:** Der Plattformwagen besitzt eine Holzwerkstoffplatte (MDF) und kann in vielen betrieblichen Bereichen zum Einsatz kommen. Auf der 500 mm breiten Ladefläche finden kleinere Waren und Güter bequem Platz. Dank seiner Länge von 880 mm ist er für den Transport von Gegenständen im alltäglichen Betrieb geeignet. Die aus robustem Drahtgitter gefertigte Stirnwand sichert Ihre Güter während des Transports. Der Abstand zwischen den Gitterdrähten beträgt 50 x 50 mm. Der Plattformwagen ist mit einem Etagenboden versehen. Mit seiner Tragkraft von 400 kg lassen sich Ihre schwereren Waren gut und sicher bewegen. Dank der mit thermoplastischem Gummi bereiften Rollen bewegt sich der Plattformwagen besonders leise. Zwei Lenkrollen mit EasySTOP und zwei Bockrollen auf Kunststofffelgen erleichtern die Mobilität und sichern den Inhalt. Verletzungen und Unfälle können durch den serienmäßigen Faden- und Fusschutz erfolgreich vermieden werden.



**Hersteller:** Schäfer Group

**EAN/GTIN:** 4035694000254