

Artikelnummer: 96005

Kurzbeschreibung: Stirnwandwagen, 1000x700 mm

Langbeschreibung: Stirnwandwagen: Robuste Konstruktion erleichtert Ihnen die Transportarbeit serienmäßig pulverbeschichtet, blau RAL 5010 Ladefläche und Wände aus Holzwerkstoffplatte (MDF), Buchedekor Stirnwand: 500 mm hoch Ladehöhe: 285 mm Tragfähigkeit: 500 kg Fahrwerk sehr wendig auch auf engstem Raum 2 Lenk- und 2 Bockrollen, je 200 mm, beide Lenkrollen mit Feststeller gem. EN 1757-3 geringer Rollwiderstand, wartungsfrei Gehäuse aus verzinktem Stahlblech Gabelkopf der Lenkrollen mit zweifacher Kugellagerung

EAN/GTIN: 4250448500273

