



NUMINOS® CL DALI S

Indoor LED Deckenaufbauleuchte weiß/schwarz
2700K 36°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® CL DALI S Indoor Deckenaufbauleuchte LED, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen oder setzen das Spotlight für die punktuelle Beleuchtung ein. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 10,42 Watt, Lichtstrom von 985 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1004415
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	250 mA
Schutzklasse	I
Wattage	10.42 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	72
Anzahl Leuchten an LS C16A	122
Höhe Einschaltstrom	52 A
Dauer Einschaltstrom	1 µs
Lumen	985 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	36 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX Daten	L80B50

Lichtquelle

791819	
--------	---

Zubehör

1006167	NUMINOS S , Frontring weiß
---------	-------------------------------

Lebensdauer	50000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Risikogruppe	1
Höhe	16.2 cm
Durchmesser	6.5 cm
Nettogewicht	0.56 kg
Bruttogewicht	0.725 kg
BIG WHITE Seite	104