

**Artikelnummer:** 97067

**Kurzbeschreibung:** Platten-Transportwagen, ohne Zinkblechauflage

**Langbeschreibung:** Platten-Transportwagen: Aus Winkelprofilstahl mit fest verschweißten Einsteckhülsen. Die Ladefläche aus Schichtholz (wahlweise mit Zinkblechauflage) ist im Winkeleisenrahmen bündig befestigt. Die an der Seite angebrachten Rollen helfen beim Bestücken und Entladen. 7 Einsteckmöglichkeiten für die Einsteckbügel (bitte separat bestellen), mit denen sich die eingestellten Plattenzuschnitte übersichtlich ordnen lassen. 2 Lenkrollen mit Feststellbremse und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager. Wahlweise ist der Transportwagen mit einer Ladefläche aus Zinkblech erhältlich. Oberfläche: pulverbeschichtet enzianblau (RAL 5010) Tragkraft: 500 kg Raddurchmesser: 200 mm Abstand zw. Einsteckbügel: 90 mm Ladehöhe: 310 mm Ladefläche (B/L): 800 x 1200 mm Außenmaße (B/L): 800 x 1340 mm Gewicht: 45 kg



**EAN/GTIN:** 4250448503397