

**Serie 2, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 176 x 60 cm,
Edelstahl-Optik
KGN33NLEB**



**Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit
MultiBox: Bietet ausreichend Platz für Ihre
Lebensmittel**

- **Perfect Fit:** stelle deinen Kühlschrank an die Wand oder in eine Nische.
- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Multi Airflow:** Gleichmäßige Zirkulation von kühler frischer Luft und die Temperatur bleibt konstant.
- **Super Gefrieren Funktion:** Antauschutz für Gefriergut.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	237 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer:	89 l
Volumen der Kaltlagerfächer:	193 l
Geräuschwert:	42 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	D
Bauform:	Freistehend
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Höhe:	1760 mm
Gerätebreite:	600 mm
Gerätetiefe:	660 mm
Nettogewicht:	57.0 kg
Anschlusswert:	100 W
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	240.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	1
Innenlüfter:	Nein
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	2
Flaschenregale:	Nein
Frostfree System:	Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätetyp:	Freistehend



Serie 2, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 176 x 60 cm, Edelstahl-Optik KGN33NLEB

Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit MultiBox: Bietet ausreichend Platz für Ihre Lebensmittel

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 282 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 193 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 89 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 10 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 237 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: D / 42 dB
- Lagerzeit bei Störung : 12 h

Design

- Horizontal integrierter Griff
- DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Gefrieren

Kühlteil

- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 3 Türabsteller

Frischhaltesystem

- MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Gefriereteil

- 3 Gefriergut-Schubladen, davon 1 Direct Access-Fach

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 176.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

Zubehör



- 3 x Eierablage

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Wandabstandshalter

**Serie 2, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 176 x 60 cm,
Edelstahl-Optik
KGN33NLEB**


Gerätename	a	b	c	d	e	f
KGN33 (Innengriff)	1760	600	660	590	600	1210



Gerätename	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Abmessung A:
Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen,
ist für ein einfaches Öffnen ein
Mindestabstand von 65 mm erforderlich.

Maße in mm



If the appliance is fitted directly to the wall,
all of the drawers can be pulled out fully.

* With and without external handle.