

BLINDNIETMUTTERN KLEINER SENKKOPF

RUNDSCHAFT GERÄNDELT, MIT UNTERKOPFVERZÄHNUNG,
SCHAFTENDE OFFEN


BLIND RIVET NUTS (INSERTS) SMALL COUNTERSUNK HEAD

ROUND SHANK KNURLED, WITH SERRATION UNDER HEAD,
OPEN TYPE

ECROUS À SERTIR (INSERTS)

TÊTE AFFLEURANTE (FRAISÉE RÉDUITE)

TIGE RONDE RAINURÉE, AVEC CRANTAGE SOUS TÊTE,
EXTRÉMITÉ OUVERTE



Aluminium AlMg 5 [AISI 5056]
Aluminium AlMg 5 [AISI 5056]
Aluminium AlMg 5 [AISI 5056]


M 10








D1 = 12,9 mm

D2 = 14,5 mm

L1 = 9,0 mm

k = 0,8 mm

 13,0 mm

						
12,9 x 19,5 mm	0,8 - 3,5 mm	75510 22000	20000 N	27,0 Nm	250	1500


M 12








D1 = 15,9 mm

D2 = 17,5 mm

L1 = 9,0 mm

k = 0,8 mm

 16,0 mm

						
15,9 x 23,5 mm	0,8 - 3,5 mm	75512 22000	28000 N	45,0 Nm	250	1000