

Kappes

chariot à outils

ToolTower® RasterPlan®

hauteur x largeur x profondeur 2175 x 700 x 700 mm, 3 parois à plaques perforées p. extérieur, verrouillable avec serrure à cylindre, corps en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane, face avant en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 144771

RasterPlan

KAPPES



Kappes Centre d'outillage Tool-Tower ToolTower® RasterPlan®

roulant

chariot à outils





- hauteur x largeur x profondeur 2175 x 700 x 700 mm
- 3 parois à plaques perforées p. extérieur
- porte battante perforée
- verrouillable avec serrure à cylindre
- 4 roulettes pivotantes
- 2 roulettes pivotantes avec freins
- structure en acier
- corps en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane
- face avant en RAL7035 gris clair

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	type de porte	porte battante perforée
type de chariot	chariot à outils	système de fermeture	serrure à cylindre

hauteur	2175 mm	roulant	oui
largeur	700 mm	soubassement	roulettes
profondeur	700 mm	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
matériau	acier	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
équipement armoire	plaques perforées, porte	couleur du corps	gris clair/bleu gentiane // RAL7035/RAL5010
outils incl.	non	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
nombre de plaques perforées exté	3 pièce	Poids	75 kg

Cela s'adapte aussi ...

146391		cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en rouge, face arrière magnétique
508821		siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir
524156		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 1 tiroir, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
531015		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 102 x 89 / 76 mm, en polypropylène en bleu