

Kappes armoire à tiroirs

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 690 x 285 mm, 48 bacs en polyéthylène, Stockage clairement organisé des petites pièces sur 11 plateaux avec tablette en acier et 48 bacs, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair



KAPPES



Numéro d'article: 296508



Kappes Armoire à tiroirs

avec bacs à bec Favorit

armoire à tiroirs





- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 690 x 285 mm
- 48 bacs en polyéthylène
- garnissage 48 x H x l x P 130 x 140 x 230 mm
- force par plateau 30 kg
- structure en tôle d'acier
- Fermeture avec protection contre la poussière via double porte battante
- Stockage clairement organisé des petites pièces sur 11 plateaux avec tablette en acier et 48 bacs
- Réglable au pas de 15 mm
- avec poignée tournante

- verrouillable avec serrure à cylindre
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion




Détails techniques

type de meuble	armoire	surface de corps	finition peinture époxy
type d'armoire	armoire d'atelier	surface de face avant	finition peinture époxy
type de porte	double porte battante	système de fermeture	serrure à cylindre
hauteur	1950 mm	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
largeur	690 mm	soubassement	socle
profondeur	285 mm	matériau	tôle d'acier
Exécution d'armoire	avec portes	tablette réglable au pas	15 mm
équipement armoire	tablettes, bacs	surface de tablette	galvanisé
type tablette/niveau	tablette en acier	verrouillable	oui
nombre de tablettes/niveaux	11 pièce	cloison de séparation médiane	non
charge tablette	30 kg	verrouillage	3 côtés
bacs à bec	48 pièce	poignée	poignée tournante
Nombre de bacs x taille	48 x H x l x P 130 x 140 x 230 mm	roulant	non
matériau de bac	polyéthylène	modèle	avec portes
couleur du corps	gris clair // RAL7035	Poids	62,65 kg
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035		

Accessoires

323247		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en bleu
323316		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en jaune
323382		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en vert
323451		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en rouge
324589		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 230 / 200 mm, en polyéthylène en gris

Cela s'adapte aussi ...

114305		<p>poubelle, convient pour le intérieur et extérieur, capacité 120 l, hauteur x diamètre 980 x 500 mm, tablette, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures RAL7021 gris noir</p>
524171		<p>établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair</p>
527144		<p>balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières</p>