

META profilé pour rayonnage

longueur 2 m, profilé largeur x profondeur/épaisseur de matériau 40 x 40/2 mm, montants galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair

lot 10 pièce

Numéro d'article: 362599



Das Lagersystem



META Profilé







profilé pour rayonnage

- Convient pour le rayonnage personnalisé ou la structure sur mesure
- système à visser
- longueur 2 m
- profilé largeur x profondeur/épaisseur de matériau 40 x 40/2 mm
- écartement des trous 25 mm
- perforation 17 x 7,5 mm
- structure en acier
- montants galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair




Détails techniques

type de meuble	rayonnage	profondeur de profilé	40 mm
type de rayonnage	rayonnage	épaisseur de profilé	2 mm
rayonnage modulaire	système à visser	perforation (mm)	17 x 7,5
champ de rayonnage	composant	écartement des trous	25 mm
composant	profilé	matériau	acier
convient pour (secteurs)	rayonnage/structure	surface de montant	galvanisé // finition peinture époxy
hauteur	2000 mm	couleur du montant	gris clair // RAL7035
longueur	2 m	exécution couleur	gris clair // RAL7035
largeur de profilé	40 mm	Poids	21,26 kg

Accessoires

503799		renforcement de rayonnage angulaire M6x12,4 pour rayonnage, 13 vis à tête bombée
503800		renforcement de rayonnage angulaire M6x12,8 pour rayonnage, 25 vis à tête bombée
503801		vissage tablette M6x12 pour rayonnage, vis à tête bombée à six pans creux et écrou à collerette
503802		vissage tablette M6x12 pour rayonnage, vis à tête bombée à six pans creux et écrou à collerette
503803		pieds, pour rayon. à monter soi-même, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
503804		tôle de compensation, pour rayon. à monter soi-même, hauteur 2 mm

Cela s'adapte aussi ...

324647		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune
526019		Système de consultation mural, DIN A4 dans format portrait, 5 tableaux de consultation, cadre en noir, avec support mural magnétique
763239		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein