

## TROAX

### élément mural pour parois de séparation

#### Standard

hauteur x largeur 2200 x 800 mm, exécution standard (cadre 19 x 19 mm), en acier avec laquage en RAL7037 gris poussière

Numéro d'article: 505649



## TROAX Panneau pour système de cloisons Standard

### Exécution standard







élément mural pour parois de séparation

- hauteur x largeur 2200 x 800 mm
- grille 50 x 50 x 2,5
- exécution standard (cadre 19 x 19 mm)
- cadre en tube carré
- en acier avec laquage en RAL7037 gris poussière




### Détails techniques

sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	épaisseur du fil	2,5 mm
équipement de sécurité	parois de séparation	équipement cloison démontable	exécution standard (cadre 19 x 19 mm)
élément de grillage	élément mural	profilé	tube carré
hauteur	2200 mm	matériau	acier
largeur	800 mm	surface	laqué
hauteur de maille	50 mm	couleur	gris poussière // RAL7037
largeur de maille	50 mm	Poids	6,28 kg

## Accessoires

505694		support pour parois de séparation, hauteur x largeur 2200 x 40 mm, avec embase, en acier avec laquage en RAL7037 gris poussière
505697		barrettes de compensation, pour parois grillagées, hauteur x largeur x profondeur 2200 x 19 x 19 mm
505729		équipement de sécurité, pour parois grillagées
505863		consoles sur pied, pour grille de protection de machine
529984		rail en U, pour parois grillagées
532202		rehausse pour élément mural pour parois de séparation, hauteur x largeur 800 x 800 mm, exécution standard (cadre 19 x 19 mm), en acier avec laquage en RAL7037 gris poussière

## Cela s'adapte aussi ...

144768		chariot roulant à plaques perforées/à fentes, hauteur x largeur x profondeur 930 x 1000 x 500 mm, 2 x plaque perforée, 2 x plaque à fentes, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane, assortiment de 10 pièces de porte-outils et 12 bacs à bec incl., avec tablette en acier avec tapis en caoutchouc antidérapant
208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
210871		table élévatrice mobile, force 1000 kg, plateforme longueur x largeur 1150 x 530 mm, cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2002 orangé sang