

Balgzylinder EB-385-115

Teilenummer: 193789

FESTO

wartungsfrei, kein Stick-Slip-Effekt.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	385
Erforderlicher Einbau-Durchmesser	400 mm
Hub	115 mm
Max. Höhe ausgefahren	175 mm
Max. Kippwinkel	15 deg
Max. Versatz	10 mm
Min. Einbauhöhe	51 mm
Funktionsweise	einfachwirkend
Betriebsdruck	0 ... 8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-40 ... 70 °C
Rückstellkraft	300 N
Produktgewicht	5.900 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Balg	NR/BR
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt