

Feuille de données du produit



Equipements de manutention

Article N°: 1197 Chariot à col de cygne



Chariot à col de cygne en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007 avec 2 plateaux en tôle d'acier, poignée à boulonner, 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE 125 x 32 mm, moyeu à roulement à billes central. Charge maximum plateau du haut : 100 kg.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	250
Longueur de surface utile (mm)	600
Largeur de surface utile (mm)	450
Longueur totale (mm)	860
Largeur totale (mm)	450
Hauteur totale (mm)	875
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	125 x 32
Poids (kg)	21
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976511979